


Predkrmiljen ventil MGXDH-3/2-1.2-230AC-KS

Številka dela: 8118344

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Način upravljanja	električno
Delovni tlak	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Konstruktivna zgradba	vklopni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Pristojni organ za izdajo certifikata	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex db IIC T6...T3 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC T85°C Db
Temperatura okolice Ex	-65 °C ~+40 °C T4 -65 °C ~+55 °C T3
Stopnja zaščite	IP66
Pomožno ročno upravljanje	zaskočitev
Smer toka	ni reverzibilna
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 9,5 VA, držalna moč 6,0 VA
Dovoljena nihanja frekvence	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Način pritrditve	CNOMO
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS