

Vpenjalna čeljust DHAS-GG-B18-16-A1

Številka dela: 8119108

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	za mikrotitrne plošče
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	0–100 %
Temperatura okolice	0 °C...40 °C
Teža izdelka	24.4 g
Način pritrditve	z notranjim navojem M3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material prijemalnih čeljusti	visoko legirano nerjavno jeklo
Material valjastega zatiča	vzmetno jeklo