

# Sklopka EAMD-42-48-19-16X25

Številka dela: 8121127

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	19 mm
Premer nosilca 2	16 mm
Velikost	42
Nazivna dolžina	48 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	45 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	212 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS