


Priključni blok-SET VABS-C12-6-S-B4

Številka dela: 8122791

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	6 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	stranska priključna smer
Največje število ventilskih mest	1
Delovni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	največja velikost delcev 5 µm
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	5 °C...50 °C
Teža izdelka	1.1 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z notranjim Ø 2,5 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	PBT