

Priključni blok VABM-C12-6M-M5-M3-10

Številka dela: 8122794

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	20 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Smer priključitve spodaj
Največje število ventilskih mest	10
Delovni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	največja velikost delcev 5 µm
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	5 °C...50 °C
Teža izdelka	49,5 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M3
Pnevmatični priključek 3	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina