


# Priključna plošča VABS-K2-10B-16-U14-P

Številka dela: 8122826

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	10
Nazivni premer	1.6 mm
Priključek za tekočino	Notranji navoj 1/4-28 UNF-2B
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Smer priključitve spodaj
Največje število ventilskih mest	1
Smer toka	ni reverzibilna
Delovni medij	tekoči mediji Plinasti mediji
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Upoštevajte obstojnost materialov, ki so v stiku z medijem.
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.2 Nm
Teža izdelka	7 g
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	PEEK