


Povezovalni kabel NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Številka dela: 8122832

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih tuljav	1
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	2 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave preklopni izhod
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	kabel z dozo
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema HP
Električni priključek 1, število polov/žil	2
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	2
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Push-Pull z blokado nenamernega vlečenja
Električni priključek 2, funkcija	napetostno napajanje Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	2 x posamična žila
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	2
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	2
Območje delovne napetosti DC	0 V...24 V
Zaščita	ne
Napotek glede delovanja	Delovanje samo z zunanjim zmanjšanjem zmogljivosti
Dolžina kabla	0.3 m
Lastnost voda	za statične aplikacije
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	11 mm
Premer kabla	0.96 mm
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	PEEK
Barva ohišja	siva
Material izolacijskega ovoja	PVC