


Ventil
VOFC-L-M52-M-N14-FN
Številka dela: 8122931

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Stopnja zaščite	IP65
Protieksplzijska zaščita	conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – conA III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS