


Ventil VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Številka dela: 8122932

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	601 l/min
Delovni tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Stopnja zaščite	IP65
Pristojni organ za izdajo certifikata	TÜV 968/V 1251.00/24
Varnostna funkcija	varno odzračevanje
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 3 High Demand mode do SIL 3 Low Demand Mode
Napotek glede delovnega tlaka	0 - 0,8 MPa pri zunanem krmilnem zraku
Protieksplzijska zaščita	conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – conA III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS