


# Paralelni sklop EAMM-U-86-D40-80PB-102

Številka dela: 8123501

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	86
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	175 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski navor v prostem teku	0.25 Nm
Prenosljivi navor	9.5 Nm
Teža izdelka	2500 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40
Koda vmesnika Motor In	80PB 80R
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS