


Adapterski sklop DADG-AK-F9-1

Številka dela: 8125947

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	1
Na podlagi standarda	VDI/VDE 3847-2
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nazivni delovni tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Protieksplzijska zaščita	conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Točka rosišča min. 10 °C pod temperaturo okolja in temperaturo medija možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – conA III
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Teža izdelka	187 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material adapterske plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Material tesnil	NBR
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo