

Sklopka
EAMC-19-20-5-9
Številka dela: 8126386

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	5 mm
Premmer nosilca 2	9 mm
Velikost	19
Nazivna dolžina	20 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.38 kgmm ²
Prenosljivi navor	1.1 Nm
Teža izdelka	9 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS