

Držalo
CAFM-D4-W
Številka dela: 8127358

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	216 mm
Višina	97 mm
Dolžina	345 mm
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Temperatura okolice	0 °C...40 °C
Teža izdelka	749 g
Način pritrditve	vijačna vez
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material kotnika za pritrditev	jeklo, prašno prevlečeno