

Adapterski sklop EHAM-MA-L9-120-L2-80

Številka dela: 8128228

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	120
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Standardna izvedba
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Teža izdelka	1170 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in vijakom
Koda vmesnika, osnova	L9-120
Koda vmesnika, zgradba	L2-80
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterske plošče	aluminij, eloksiran
Material vijakov	jeklo, nikljano
Material elementov za centriranje	visoko legirano jeklo