

Držalo
VMPA14-FTI
Številka dela: 8129127

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	14
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	10
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...40 °C
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	0.1 g
Način pritrditve	vpetje
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material držala	POM