

Flow control SET VMPA2-FT-NW0.3-1.7

Številka dela: 8129130

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna funkcija
Pnevmatični priključek 1	priključna plošča
Način pritrditve	vpetje
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	3.5 l/min...115 l/min
Delovni tlak	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Velikost	20
Nazivni premer	0.3 mm...1.7 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Velikost posode	2
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...40 °C
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	0.7 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material držala	POM
Material votlega vijaka	Gnetna aluminijeva zlitina