

Enota za pripravo zraka MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-A8-WPE-B

Številka dela: 8130912

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 6 |
| Serija | MS |
| Položaj vgradnje | navpično +/- 5° |
| Prikaz tlaka | G1/8 pripravljen |
| Delovni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi |
| Normalni pretok, odzračevanje, 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3600 l/min |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 4750 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | Združljivost z estrskim oljem ni izpolnjena |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -5 °C...50 °C |
| Temperatura medija | -5 °C...50 °C |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 1250 g |
| Način pritrditve | vgradnja v napeljavo s kotnikom za pritrditev z opremo izbirno: |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |