

# Enota za pripravo zraka MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-A8-WPE-B

Številka dela: 8130948

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Velikost  | 4  |
| Serija  | MS   |
| Položaj vgradnje  | navpično +/- 5°  |
| Prikaz tlaka  | G1/8 pripravljen   |
| Delovni tlak  | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                  |
| Normalni pretok, odzračevanje, 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1400 l/min   |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)    | 1700 l/min   |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                        | Združljivost z estrskim oljem ni izpolnjena                              |
| Razred korozijske odpornosti KBK                                | 1 – nizka korozijska obremenitev   |
| Skladnost z LABS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura skladiščenja  | -5 °C...50 °C  |
| Temperatura medija  | 5 °C...50 °C   |
| Temperatura okolice   | 5 °C...50 °C   |
| Teža izdelka  | 470 g  |
| Način pritrditve  | vgradnja v napeljavo<br>s kotnikom za pritrditev<br>z opremo<br>izbirno: |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS  |