


Dvojni priključek NPFC-D-2G18-M-F1A

Številka dela: 8133311

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material navojnega priključka	visoko legirano nerjavno jeklo
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Teža izdelka	10 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS