

Sklopka
EAMC-56-58-20-22
Številka dela: 8134825

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	20 mm
Premmer nosilca 2	22 mm
Velikost	56
Nazivna dolžina	58 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	129 kgmm ²
Prenosljivi navor	60 Nm
Teža izdelka	281 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS