

Kazalnik pozicije SASF-S3-B-F-A30

Številka dela: 8140397

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje nastavljanja kota zasuka	0 stp...180 stp
Priključna točka za pozicionirni regulator in javljalnik pozicije ustreza standardu	VDI/VDE 3845, velikost AA 2
Dimenzije Š x D x V	Ø 40 x 43
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Teža izdelka	26 g
Način pritrditve	v skladu z VDI/VDE 3845
Barva ohišja	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material distančnika	PP
Material ohišja	PP visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo