


Sklop adapterskih plošč EHAM-MA-E19-25-C14

Številka dela: 8140775

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20 25 26 32
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	montažni komplet
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Teža izdelka	72.3 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in vijakom
Koda vmesnika, osnova	E8-35
Koda vmesnika, zgradba	E8-35
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterske plošče	aluminij, eloksiran
Material vijakov	jeklo
Material elementov za centriranje	visoko legirano jeklo