


Priključni blok VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

Številka dela: 8141067

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj interni
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65 v montiranem stanju
Teža izdelka	750 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Priključek za krmilni zrak 12	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminij, prevlečen z ematalom
Material tesnil	NBR