

Končna plošča VABE-C13-100-F90-DU

Številka dela: 8141663

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	brez dušilke preklopljiva smer pretoka
Delovni tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura medija	-40 °C...80 °C
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Teža izdelka	645 g
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek	zasnova priključne plošče, prezračevanje
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana (20 um)
Material tesnil	EPDM NBR
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana (20 um)
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo