

# Adapterska plošča VABA-C13-100-1-F90-G12

Številka dela: 8141664

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	240 300 480 700 900
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	adapter za vrtilni pogon
Priključek ventila v skladu s standardom	VDI/VDE 3847-2
Delovni tlak	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertni plini
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura medija	-40 °C...80 °C
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Teža izdelka	2225 g
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek	zasnova priključne plošče, prezračevanje
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	interni
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Pnevmatični priključek 4	interno
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana (20 um)
Material tesnil	EPDM NBR
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana (20 um)
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo