


Reduktorska enota EMGA-40-A-G20-40P

Številka dela: 8141734

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice gonila	40 mm
Velikost prirobnice motorja	40 mm
Zračnost zasuka	0.41 stp
Vrsta gonila	Kotno gonilo
Prestavno razmerje	20:1
Največja vrtilna hitrost pogona	18000 1/min
Delovna temperatura reduktorske enote	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP54
Trajni odgonski navor	20 Nm
Masni vztrajnostni moment gonila	0.035 kgcm ²
Maks. odgonski navor	32 Nm
Največja stopnja učinkovitosti	92 %
Vzvojnata togost	0.8 Nm/arcmin
Teža izdelka	600 g
Vmesnik gonila, odgonska stran	40G
Vmesnik, reduktorska enota, pogon	40P
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS