


# Reduktorska enota EMGA-120-P-G20-SAS-100

Številka dela: 8141755

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                            | Vrednost                |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Velikost prirobnice gonila            | 120 mm                  |
| Velikost prirobnice motorja           | 100 mm                  |
| Zračnost zasuka                       | 0.15 stp                |
| Vrsta gonila                          | Planetno gonilo         |
| Prestavno razmerje                    | 20:1                    |
| Največja vrtilna hitrost pogona       | 6500 1/min              |
| Delovna temperatura reduktorske enote | -25 °C...90 °C          |
| Skladnost z LABS                      | VDMA24364-B2-L          |
| Stopnja zaščite                       | IP54                    |
| Trajni odgonski navor                 | 260 Nm                  |
| Masni vztrajnostni moment gonila      | 1.573 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. odgonski navor                  | 416 Nm                  |
| Največja stopnja učinkovitosti        | 96 %                    |
| Vzvojna togost                        | 22 Nm/arcmin            |
| Teža izdelka                          | 8000 g                  |
| Vmesnik gonila, odgonska stran        | 120G                    |
| Vmesnik, reduktorska enota, pogon     | 100A                    |
| Napotek glede materialov              | V skladu z RoHS         |