


Reduktorska enota EMGA-60-P-G8-SST-57

Številka dela: 8141764

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice gonila	60 mm
Velikost prirobnice motorja	57 mm
Zračnost zasuka	0.17 stp
Vrsta gonila	Planetno gonilo
Prestavno razmerje	8:1
Največja vrtilna hitrost pogona	13000 1/min
Delovna temperatura reduktorske enote	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP54
Trajni odgonski navor	18 Nm
Masni vztrajnostni moment gonila	0.067 kgcm ²
Maks. odgonski navor	29 Nm
Največja stopnja učinkovitosti	97 %
Vzvojnata togost	2.4 Nm/arcmin
Teža izdelka	900 g
Vmesnik gonila, odgonska stran	60G
Vmesnik, reduktorska enota, pogon	57 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS