

# Zapirni čep B-1/4-F1A

Številka dela: 8142290

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost posode	10
V skladu s standardom	DIN 908
Različice	Kovine z bakrom, cinkom ali nikljem kot glavno sestavino so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, tiskana vezja, kabli, električni konektorji in tuljave.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Razred čistih prostorov	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Nazivni pritezni moment	8.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	-20 %
Teža izdelka	15 g
Način pritrditve	Notranji šestkotnik SW6
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material slepega čepa	Jeklo, kemično nikljano
Material O-obročja	PA TPE-U(PUR)