


Dvojni priključek NPFC-DS-G18-G18-M

Številka dela: 8142583

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material navojnega priključka	Medenina, nikljana
Velikost posode	10
Delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	10.55 Nm
Nazivni pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	10.55 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	9.94 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC