

Dvojni priključek NPFC-DS-M5-M5-M

Številka dela: 8142592

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material navojnega priključka	Medenina, nikljana
Velikost posode	10
Delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	1.78 Nm
Nazivni pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	1.78 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	2.55 g
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC