

# Reducirni spojnik NPFC-RS-G34-G38-MF

Številka dela: 8142600

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                         | Vrednost                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Material navojnega priključka                      | Medenina, nikljana                              |
| Velikost posode                                    | 10                                              |
| Delovni tlak                                       | -0.95 bar...10 bar                              |
| Delovni medij                                      | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Razred korozijske odpornosti KBK                   | 1 – nizka korozijska obremenitev                |
| Skladnost z LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                  |
| Temperatura okolice                                | -10 °C...60 °C                                  |
| Nazivni pritezni moment pnevmatičnega priključka 1 | 45 Nm                                           |
| Toleranca za nazivni pritezni moment               | ± 20 %                                          |
| Teža izdelka                                       | 64.88 g                                         |
| Pnevmatični priključek 1                           | G3/4                                            |
| Pnevmatični priključek 2                           | G3/8                                            |
| Napotek glede materialov                           | V skladu z RoHS                                 |
| Material tesnil                                    | PVC                                             |