

# Reducirni spojnik NPFC-RS-G1-G34-MF

Številka dela: 8142602

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Material navojnega priključka	Medenina, nikljana
Velikost posode	10
Delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	62.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	97.09 g
Pnevmatični priključek 1	G1
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC