

Omrežni del CACN-3A-1-10-G2

Številka dela: 8149581

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	42 mm
Višina	130 mm
Dolžina	160 mm
Položaj vgradnje	prosta konvekcija
Primarna oskrba	1 faza
Vhodni tok	1,3–3,1 A
Nazivna izhodna napetost DC	24 V
Nazivni izhodni tok	10 A
Območje vhodne napetosti AC	100 V...240 V
Premostitev izpada omrežja	20 ms
Omrežna frekvenca	45 Hz...65 Hz
Odobritev	c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-40 °C...85 °C
Relativna zračna vlažnost	95 %
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Teža izdelka	1168 g
Način pritrditve	z DIN letvijo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS