


Omrežni del CACN-11A-7-20-G2

Številka dela: 8149585

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	96 mm
Višina	130 mm
Dolžina	179 mm
Položaj vgradnje	prosta konvekcija
Primarna oskrba	3 faze
Vhodni tok	1,7–2,1 A
Nazivna izhodna napetost DC	48 V
Nazivni izhodni tok	20 A
Območje vhodne napetosti AC	400 V...500 V
Premostitev izpada omrežja	25 ms
Omrežna frekvenca	45 Hz...65 Hz
Odobritev	c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-40 °C...85 °C
Relativna zračna vlažnost	95 %
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Teža izdelka	2500 g
Način pritrditve	z DIN letvijo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS