

Kabelski priključek
NETC-M20-PBK-T26-EX4-E
Številka dela: 8151588

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-40 °C...75 °C
Stopnja zaščite	IP66 IP68
Napotek glede stopnje zaščite	IP68 pri 5 barih za 30 minut
Kategorija ATEX, plin	II 2G
Kategorija ATEX, prah	II 2D
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb IIC Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC Db
Temperatura okolice Ex	-40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX) v skladu z direktivo EU RoHS
Velikost	M20x1,5
Premer kabla	4 mm...13 mm
Barva	črna
Material kabelskega navojnega priključka	PA
Material tesnil	EPDM
Teža izdelka	13 g
Velikost posode	1
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS