

# Priključni set DADG-AK-G8-10-40

Številka dela: 8152369

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Velikost  | 10   |
| Hod   | 40 mm  |
| Delovni tlak  | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Delovni medij                                       | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]         |
| Razred korozijske odpornosti KBK                    | 1 – nizka korozijska obremenitev                         |
| Skladnost z LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okolice                                 | -10 °C...60 °C   |
| Največji pritezni moment                            | 1.5 Nm   |
| Toleranca priteznega momenta                        | ± 10 %   |
| Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1 | 0.7 Nm   |
| Teža izdelka  | 12.1 g   |
| Pnevmatični priključek                              | M5   |
| Material adapterja                                  | Epoksidna smola  |
| Material tesnil                                     | NBR  |
| Material vijakov                                    | jeklo, prevlečeno  |