

Tesnilni obroč OL-1

Številka dela: 8153156

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	ISO 16030
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...100 °C
Ročni priteg pri RT	da
Nazivni pritezni moment	23 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	1.09 g
Pnevmatični priključek	G1
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material naslonov	Aluminij
Material tesnil	HNBR