

Upravljalna enota CDPX-X-B-W-7

Številka dela: 8155214

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	187 mm
Vgradna globina	29 mm
Višina	147 mm
Dolžina	34 mm
Največja debelina sprednje strani panela	5 mm
Ura realnega časa	Da
Odstopanje ure realnega časa	< 100 ppm pri 25 °C
Število barv	64 k
Prikaz	z osvetlitvijo ozadja
Način prikazovanja	Barvni TFT
Lastnost prikaza	zaslon na dotik
Velikost zaslona	7"
Rezervna baterija	Superkondenzator
Območje delovne napetosti DC	10 V...32 V
Ločljivost zaslona	800 x 480 slikovnih točk
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Odjem toka pri nazivni delovni napetosti	0,3 A
Odobritev	c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	5–85 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP20 IP66
Napotek glede stopnje zaščite	IP20 zadaj IP66 spredaj
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Napotek glede temperature okolice	pri navpični vgradnji
Teža izdelka	600 g

Značilnost	Vrednost
Dodatne funkcije	Komunikacijska funkcija RS232
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Ethernet-vmesnik, vrsta priključka	doza
Ethernet-vmesnik, priključna tehnika	RJ45
Ethernet-vmesnik, število polov/žil	8
EtherNet-vmesnik, hitrost prenosa	10/100 Mbit/s
Ethernet-vmesnik, funkcija	programiranje
USB-vmesnik, funkcija	prenos datotek
USB-vmesnik, vrsta priključka	doza
USB-vmesnik, priključna tehnika	USB 2.0, tip A
Programska oprema za programiranje	Designer Studio
Podatki o procesorju	256 MB RAM