

Držalo
CAFM-D4-Q
Številka dela: 8155226

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-30 °C...80 °C
Temperatura okolice	-20 °C...55 °C
Teža izdelka	105 g
Način pritrditve	fiksno privijačeno
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo