

Napajalnik CACN-H-1-PE-EX2

Številka dela: 8155227

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	28 mm x 80 mm x 120 mm
Položaj vgradnje	na H-letvi: vodoravno/poljubno
Odpornost proti kratkemu stiku	da
Zaščito pred obrnjeno polariteto	da
Prikazi stanja	LED (stanje)
Območje delovne napetosti DC	18 V...32 V
Nazivna izhodna napetost DC	54 V
Nazivni izhodni tok	2 A
Odjem toka	2,0 A pri 24 VDC
Napetostno napajanje, priključna tehnika	Letev z vtičnicami, 3-polna
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	Class I, Div. 2 (US)
Pristojni organ za izdajo certifikata	UL E239998
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Protieksplzijska zaščita	Class I, Div. 2 (US)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-30 °C...80 °C
Relativna zračna vlažnost	5–85 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP20
Napotek glede stopnje zaščite	v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...55 °C
Teža izdelka	350 g
Vmesnik področnega vodila, priključna tehnika	Puša
Način pritrditve	z DIN letvijo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS