

Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

Številka dela: 8156763

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	60 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Protieksplzijska zaščita	con a 1 (KR) con a 21 (KR)
Pristojni organ za izdajo certifikata	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130 °C
Temperatura okolice Ex	T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – con a III
Stopnja zaščite	IP65
Teža izdelka	330 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS