


# Aksialni sklop EAMM-A-K95-190B

Številka dela: 8157281

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	180 Nm
Teža izdelka	3298 g
Koda vmesnika aktuatorja	K95
Koda vmesnika Motor In	190 A 190B
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS