


Aksialni sklop EAMM-A-L95-190B-G2

Številka dela: 8157282

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	85 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	430 kgmm ²
Prenosljivi navor	192 Nm
Teža izdelka	4899 g
Koda vmesnika aktuatorja	L95
Koda vmesnika Motor In	190 A 190B
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS