


Držalo blažilnika DADP-ES-G8-12

Številka dela: 8159234

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Omejevalni vzvod
Največja hitrost naleta	0.8 m/s
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Največja omejevalna sila	500 N
Največji pritezni moment	2.9 Nm
Toleranca priteznega momenta	± 20 %
Teža izdelka	149 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in centrirno pušo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vzvoda	Kovana aluminijeva zlitina
Material vijakov	jeklo, pocinkano