

Blažilnik
DYEF-G8-M5-Y1F
Številka dela: 8160235

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M5
Hod	2.8 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh s kovinskim omejevalnikom
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	0.8 m/s
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Dolžina blaženja	2.8 mm
Največji pritezni moment	0.8 Nm
Največja poraba energije na hod	0.02 J
Teža izdelka	7.6 g
Način pritrditve	z navojno tulko
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	visoko legirano jeklo