

Flexo-vez
DARP-C7-U114-F
Številka dela: 8161157

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	1 1/4-12 UNF-2B
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-5 °C...120 °C
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	23 °F...248 °F
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material puše	Jeklo, oksidirano
Material ohišja	Jeklo, oksidirano
Material kroglaste ploščice	Jeklo, oksidirano
Material krogelnega čepa	Jeklo, oksidirano