


Blažilnik DYS-D-Q11-12-12-Y1F-L-Y10

Številka dela: 8161526

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Hod	12 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	1 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.2 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Dolžina blaženja	12 mm
Največja omejevalna sila	1000 N
Največja poraba energije na hod	12 J
Največja poraba energije na uro	36000 J
Največja preostala energija	0.05 J
Ponastavitvena sila	28 N
Min. sila vstavljanja	100 N
Teža izdelka	95 g
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo
Material matice	jeklo, pocinkano