


Blažilnik DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9

Številka dela: 8161530

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Hod	16 mm
Blaženje	samonastavljivo
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	1 m/s
Čas ponastavitve pri sobni temperaturi	0.3 s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Dolžina blaženja	16 mm
Največja omejevalna sila	3000 N
Največja poraba energije na hod	70 J
Največja poraba energije na uro	92000 J
Največja preostala energija	0.32 J
Ponastavitvena sila	75 N
Min. sila vstavljanja	260 N
Teža izdelka	385 g
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	jeklo, pocinkano
Material batnice	visoko legirano jeklo
Material matice	jeklo, pocinkano