


**Blažilnik**  
**DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9**  
Številka dela: 8161533

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost                               | 25                                |
| Hod                                    | 24 mm                             |
| Blaženje                               | samonastavljivo                   |
| Položaj vgradnje                       | poljubno                          |
| Zaznavanje položaja                    | brez                              |
| Največja hitrost naleta                | 1 m/s                             |
| Čas ponastavitve pri sobni temperaturi | 0.3 s                             |
| Način delovanja                        | potiskanje<br>enosmerno delovanje |
| Razred korozijske odpornosti KBK       | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS                       | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura okolice                    | 0 °C...60 °C                      |
| Dolžina blaženja                       | 24 mm                             |
| Največja omejevalna sila               | 4000 N                            |
| Največja poraba energije na hod        | 140 J                             |
| Največja poraba energije na uro        | 150000 J                          |
| Največja preostala energija            | 0.8 J                             |
| Ponastavitvena sila                    | 120 N                             |
| Min. sila vstavljanja                  | 430 N                             |
| Teža izdelka                           | 635 g                             |
| Način pritrditve                       | s protimatico                     |
| Napotek glede materialov               | V skladu z RoHS                   |
| Material tesnil                        | NBR                               |
| Material ohišja                        | jeklo, pocinkano                  |
| Material batnice                       | visoko legirano jeklo             |
| Material matice                        | jeklo, pocinkano                  |